



962622502

Integro Flow Gniazdo z uz. "Standard bryt." z podwyż. ochr. st. biały

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 13 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Nie

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP20

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe 20 mm

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo Standard brytyjski

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Aksesoria

Posiada pole opisowe

Nie

Pojemność

Liczba modułów

1

Tekst

Nadruk

Bez nadruku

Osłona

Osłona centralna

Ochrona

Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed
dziećmi)

Powiązane serie

classic, flow, pure