



962722505

Integro Flow Gniazdo z uz. "Dania" z podwyż. ochr. st., ant

Specyfikacja techniczna

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 50 Hz

Napięcie

Napięcie znamionowe 250 V

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Odporność na uderzenie IK IK05

Klasa ochronności IP IP44

Wymiary

Wbudowane puszkki podtynkowe 27 mm

Wysokość 55,50 mm

Szerokość 55,50 mm

Materiały

Kolor Antracyt

Kod RAL 7021

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podtynkowy

Łączność

Typ złącza/wtyku Zacisk śrubowy

Rodzaj montażu Instalacja poprzez wbudowanie, Mocowanie śrubowe

Sprzęt

Obrócona wkładka centralna Nie

Z pokrywą uchylną Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe Nie

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Tekst

Nadruk	Bez nadruku
Ośłona	Ośłona centralna
Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Powiązane serie	classic, flow, pure