




ATA163019016



## tehalit.ateha Kanał 16x30, 2 komory, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	30 mm
Szerokość	16 mm
Długość	2100 mm
Szerokość pokrywy	16 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	420 - 420 mm <sup>2</sup>

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	2
---	---

#### Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	9016
Kolor	Biały

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP40

#### Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 65 °C
-------------------------	------------

#### Łączność

Akcesoria łączeniowe	Bez łącznik apodstawy
----------------------	-----------------------

#### Sprzęt

Liczba przegród	1
Liczba przegród	2 - 2
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Z klamrą zaciskową kabla	Tak
Z folią ochronną	Nie

#### Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Nie
---------------------	-----