



BA725025

### tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 25x25, szary

#### Specyfikacja techniczna

##### Wymiary

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Wysokość                | 25 mm   |
| Szerokość               | 25 mm   |
| Długość                 | 2000 mm |
| Szerokość szczeliny     | 6 mm    |
| Szerokość gniazda/slotu | 6,50 mm |

##### Sprzęt

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Pokrywa w zakresie dostawy | Tak |
|----------------------------|-----|

##### Materiały

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Kolor    | Szary                    |
| Kod RAL  | 7030                     |

##### Funkcje

|                  |     |
|------------------|-----|
| Jest samogasnący | Tak |
|------------------|-----|

##### Normy

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Klasa palności według UL94 | V0 |
|----------------------------|----|

##### Bezpieczeństwo

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Klasa odporności ogniowej | M1 |
|---------------------------|----|

##### Architektura

|            |     |
|------------|-----|
| Elastyczny | Nie |
|------------|-----|

##### Konfiguracja

|                |           |
|----------------|-----------|
| Ścianka boczna | Rowkowana |
|----------------|-----------|