



BA760025BL

**tehalit.BA7 Kanał grzebieniowy 60x25, niebieski**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

Wysokość	60 mm
Szerokość	25 mm
Długość	2000 mm
Szerokość szczeliny	6 mm
Szerokość gniazda/slotu	6,50 mm

**Sprzęt**

Pokrywa w zakresie dostawy	Tak
----------------------------	-----

**Materiały**

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor	Niebieski

**Funkcje**

Jest samogasnący	Tak
------------------	-----

**Normy**

Klasa palności według UL94	V0
----------------------------	----

**Bezpieczeństwo**

Klasa odporności ogniowej	M1
---------------------------	----

**Architektura**

Elastyczny	Nie
------------	-----

**Konfiguracja**

Ścianka boczna	Rowkowana
----------------	-----------