


BDQ08127011



## tehalit.VE-EE Pokrywa pełna płytki montaż Q08 294X294 12mm PA stalowy

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Tak

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	57 mm
Szerokość wbudowania	294 mm
Długość wbudowania	294 mm
Długość	314 mm
Szerokość	314 mm
Grubość wgłębienia dywanu	12 mm

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

#### Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

#### Materiały

Materiał	Poliamid (PA)
Kolor	Stalowy
Kod RAL	7011

#### Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
Typ pokrywy	Zaślepka

#### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	1,50 - 1,50 kN
------------------	----------------

#### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

#### Tekst

Wyprowadzenie przewodu	Bez wypustu kablowego w pokrywie
------------------------	----------------------------------

**Rodzaj połączenia**

---

Liczba wejść kablowych	0
Liczba gniazd SCHUKO	0

---

**Sprzęt**

---

Liczba skrzynek wyjściowych	0
-----------------------------	---

---

**Bezpieczeństwo**

---

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q08

---