



BKB250851



**tehalit.BKB Podstawa kanału 250x85mm stal**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

Szerokość	250 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	21250 - 21250 mm <sup>2</sup>
Minimalna wysokość posadzki	96 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	96 - 254 mm

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	45
---	----

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia	1,50 - 1,50 kN
------------------	----------------

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Sprzęt**

Liczba przegród	1 - 1
Ze ścianką grodziową	Tak

**Materiały**

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Stal
Obróbka	Ocynkowany

**Pokrywa, drzwi**

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy	Nie

**Funkcje**

Możliwość demontażu podstawy	Nie
Z dolnym przepustem	Tak