


BKFD200065



tehalit.BK Kanał współrzędny boczna folia ochronna BKFD 200x(65-110)mm stal

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Szerokość	200 mm
Długość	2400 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	17600 - 17600 mm ²
Minimalna wysokość posadzki	65 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	65 - 110 mm

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	72
---	----

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	2 - 3 kN
------------------	----------

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Sprzęt

Liczba przegród	1 - 1
Typ montażu przegrody	Mocowanie śrubowe
Ze ścianką grodziową	Nie

Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Bez
-----------------	-----

Materiały

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Ocynkowany

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Stal
Obróbka pokrywy	Ocynkowany
Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatrzaskowe mocowanie pokrywy	Nie

Funkcje

Możliwość demontażu podstawy	Tak
Z dolnym przepustem	Nie