


BKFD200145



**tehalit.BK Kanał współrzędny boczna folia ochronna BKFD 200x(145-190)mm stal**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

Szerokość	200 mm
Długość	2400 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	30400 - 30400 mm <sup>2</sup>
Minimalna wysokość posadzki	145 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	145 - 190 mm

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	125
---	-----

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia	2 - 3 kN
------------------	----------

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

**Sprzęt**

Liczba przegród	1 - 1
Typ montażu przegrody	Mocowanie śrubowe
Ze ścianką grodziową	Nie

**Instalacja, montaż**

Otwór montażowy	Bez
-----------------	-----

**Materiały**

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne
Obróbka	Ocynkowany

**Pokrywa, drzwi**

Materiał pokrywy	Stal
Obróbka pokrywy	Ocynkowany
Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatraskowe mocowanie pokrywy	Nie

**Funkcje**

Możliwość demontażu podstawy	Tak
Z dolnym przepustem	Nie