


BKSAB00



## tehalit.BK Puszka montażowa pokrywa pełna boczna folia ochronna, stal

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Długość	411 mm
Szerokość	388 mm
Minimalna wysokość posadzki	45 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	45 - 130 mm

#### Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Bez
-----------------	-----

#### Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

#### Materiały

Materiał	Metal
Obróbka	Ocynkowany
Materiał dolnej ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne

#### Pokrywa, drzwi

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Materiał pokrywy	Stal

#### Funkcje

Z dolnym przepustem	Nie
---------------------	-----

#### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	2 - 3 kN
------------------	----------