


BKSAQ08



**tehalit.BK Puszka montażowa Q08 294x294 boczna folia ochronna, stal**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Długość                           | 411 mm      |
| Szerokość                         | 388 mm      |
| Wymiar a                          | 294 mm      |
| Wymiar b                          | 294 mm      |
| Minimalna wysokość posadzki       | 45 mm       |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 45 - 130 mm |

**Instalacja, montaż**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Otwór montażowy | Kwadratowy |
|-----------------|------------|

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Materiały**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Materiał                        | Metal             |
| Obróbka                         | Ocynkowany        |
| Materiał dolnej ścianki bocznej | Tworzywo sztuczne |

**Pokrywa, drzwi**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Pokrywa otworów montażowych | Nie  |
| Materiał pokrywy            | Stal |

**Funkcje**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Z dolnym przepustem | Nie |
|---------------------|-----|

**Warunki użytkowania**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Maks. obciążenia | 2 - 3 kN |
|------------------|----------|