


BKSAQ12



tehalit.BK Puszka montażowa Q12 244x244 boczna folia ochronna, stal

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Długość	411 mm
Szerokość	388 mm
Wymiar a	244 mm
Wymiar b	244 mm
Minimalna wysokość posadzki	77 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	45 - 130 mm

Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Kwadratowy
-----------------	------------

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Materiał	Metal
Obróbka	Ocynkowany
Materiał dolnej ścianki bocznej	Tworzywo sztuczne

Pokrywa, drzwi

Pokrywa otworów montażowych	Nie
Materiał pokrywy	Stal

Funkcje

Z dolnym przepustem	Nie
---------------------	-----

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	2 - 3 kN
------------------	----------