


BKW200080



tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 200x(80-120)mm stal

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość | 200 mm |
| Długość | 2400 mm |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 12510 - 12510 mm ² |
| Minimalna wysokość posadzki | 80 mm |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 80 - 120 mm |

Pojemność

| | |
|---|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 51 |
|---|----|

Warunki użytkowania

| | |
|------------------|----------|
| Maks. obciążenia | 2 - 3 kN |
|------------------|----------|

Instrukcje

| | |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

Sprzęt

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Liczba przegród | 1 - 1 |
| Typ montażu przegrody | Mocowanie śrubowe |
| Ze ścianką grodziową | Nie |

Instalacja, montaż

| | |
|-----------------|-----|
| Otwór montażowy | Bez |
|-----------------|-----|

Materiały

| | |
|---------------------------------|------------|
| Materiał | Stal |
| Materiał dolnej ścianki bocznej | Stal |
| Obróbka | Ocynkowany |

Pokrywa, drzwi

| | |
|-------------------------------|------------|
| Materiał pokrywy | Stal |
| Obróbka pokrywy | Ocynkowany |
| Pokrywa otworów montażowych | Nie |
| Zatrzaskowe mocowanie pokrywy | Nie |

Funkcje

| | |
|------------------------------|-----|
| Możliwość demontażu podstawy | Tak |
| Z dolnym przepustem | Tak |