


BKW300080



tehalit.BK Kanał współpoziomy wanna stalowa BKW 300x(80-120)mm stal

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Szerokość	300 mm
Długość	2400 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	19310 - 19310 mm ²
Minimalna wysokość posadzki	80 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	80 - 120 mm
Liczba wbudowanych jednostek	3

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	79
---	----

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	2 - 3 kN
------------------	----------

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Sprzęt

Liczba przegród	1 - 1
Typ montażu przegrody	Mocowanie śrubowe
Ze ścianką grodziową	Nie

Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Bez
-----------------	-----

Materiały

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Stal
Obróbka	Ocynkowany

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Stal
Obróbka pokrywy	Ocynkowany
Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatraskowe mocowanie pokrywy	Nie

Funkcje

Możliwość demontażu podstawy	Tak
Z dolnym przepustem	Tak