


BKWD200060



## tehalit.BK Kanał współrzędny wanna stalowa BKWD 200x(60-100)mm stal

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Szerokość	200 mm
Długość	2400 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	8830 - 8830 mm <sup>2</sup>
Minimalna wysokość posadzki	60 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	60 - 100 mm

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	36
---	----

#### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	2 - 3 kN
------------------	----------

#### Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

#### Sprzęt

Liczba przegród	1 - 1
Ze ścianką grodziową	Nie

#### Instalacja, montaż

Otwór montażowy	Bez
-----------------	-----

#### Materiały

Materiał	Stal
Materiał dolnej ścianki bocznej	Stal
Obróbka	Ocynkowany

#### Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Stal
Obróbka pokrywy	Ocynkowany
Pokrywa otworów montażowych	Nie
Zatraskowe mocowanie pokrywy	Nie

#### Funkcje

Możliwość demontażu podstawy	Tak
Z dolnym przepustem	Tak