


BKWD400080



**tehalit.BK Kanał współrzędny wanna stalowa BKWD 400x(80-120)mm stal**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość                         | 400 mm                        |
| Długość                           | 2400 mm                       |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny    | 26110 - 26110 mm <sup>2</sup> |
| Minimalna wysokość posadzki       | 80 mm                         |
| Zakres możliwej niwelacji poziomu | 80 - 120 mm                   |
| Liczba wbudowanych jednostek      | 3                             |

**Pojemność**

|   |     |
|---|-----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 107 |
|---|-----|

**Warunki użytkowania**

|                  |          |
|------------------|----------|
| Maks. obciążenia | 2 - 3 kN |
|------------------|----------|

**Instrukcje**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Konserwacja podłogi | Suchy |
|---------------------|-------|

**Sprzęt**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Liczba przegród      | 1 - 1 |
| Ze ścianką grodziową | Nie   |

**Instalacja, montaż**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Otwór montażowy | Bez |
|-----------------|-----|

**Materiały**

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Materiał                        | Stal       |
| Materiał dolnej ścianki bocznej | Stal       |
| Obróbka                         | Ocynkowany |

**Pokrywa, drzwi**

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Materiał pokrywy              | Stal       |
| Obróbka pokrywy               | Ocynkowany |
| Pokrywa otworów montażowych   | Nie        |
| Zatrzaskowe mocowanie pokrywy | Nie        |

**Funkcje**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Możliwość demontażu podstawy | Tak |
| Z dolnym przepustem          | Tak |