



BR651704H9010



tehalit.BR65/BRS Kąt wewnętrzny 68x170, PC-ABS, biały

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż zaciski

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna Nie

Kompatybilność

Zgodność produktu BR65, BRA65, BRS65, BRH65, BRN65

Połączenia

Akcesoria łączeniowe bez łącznika podstawy

Wymiary

Wysokość kanału 68 mm

Szerokość kanału 170 mm

Wymiar a 143 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Liczba możliwych do zamontowania pokryw 0

Materiał

Kolor RAL RAL 9010

Materiał PC/ABS

Grupa materiałowa tworzywo

Powierzchnia naturalne

Ustawienia

Zakres 85 / 95 °

Norma

Dyrektywa europejska RoHS zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony IP40

Zgodny z REACH Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak

Wolne od halogenu Nie

Odporność na porażenia IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza -30...90 °C