


BRAP651001ELN



## tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x100, alu anodowany

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	65 mm
Szerokość	100 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	5400 - 5400 mm <sup>2</sup>

#### Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	0
Szerokość osłony 3	0

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	10
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	28

#### Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-----------------------------	-----------------------------------

#### Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Nie
---------------------	-----

#### Materiały

Materiał	Aluminium
Obróbka	Anodowane
Kolor	Aluminium

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności IP	IP40

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

#### Łączność

Akcesoria łączeniowe	Akcesoria łącznika są osobnym elementem
----------------------	---

#### Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0

