



BRAP651701ELN



tehalit.BRAP Podstawa kanału, 65x170, alu anodyzowany

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	65 mm
Szerokość	170 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	9600 - 9600 mm ²

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	0
Szerokość osłony 3	0

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	32
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	50

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-----------------------------	-----------------------------------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Nie
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Aluminium
Obróbka	Anodowane
Kolor	Aluminium

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności IP	IP40

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Akcesoria łącznika są osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0

