



BRHP6517019016

tehalit.BRHP Kanał PC-ABS podstawa 65x170, biały, bezhalogenowy

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
-----------------------------	----------------------------------

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy poza zestawem
----------------------	--------------------------------

Wymiary

Wysokość kanału	65 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	170 mm

Pojemność

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	20 / 40
--	---------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Montaż pokrywy	wewnętrzna
Szerokość pokrywy	80 mm
Liczba możliwych do zamontowania pokryw	1

Materiał

Materiał	PC/ABS
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	6800 mm ²
---------------------------------	----------------------

Wyposażenie

Liczba komór / przedziałów	1 / 2
----------------------------	-------

Norma

Dyrektywa europejska RoHs	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak

Temperatura

