




BRN6517019016



## tehalit.BRN65 Podstawa 170mm, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość                       | 68 mm                       |
| Szerokość                      | 170 mm                      |
| Długość                        | 2000 mm                     |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 9130 - 9130 mm <sup>2</sup> |

#### Pokrywa, drzwi

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 3     |
| Szerokość osłony 1                 | 80 mm |
| Szerokość osłony 2                 | 45 mm |
| Szerokość osłony 3                 | 45 mm |

#### Pojemność

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami) | 22 |
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)   | 38 |

#### Kompatybilność

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, MCB |
|-----------------------------|------------------------------------------------|

#### Instalacja, montaż

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Tak |
|---------------------|-----|

#### Materiały

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka  | Stan surowy              |
| Kolor    | Biały                    |
| Kod RAL  | 9016                     |

#### Bezpieczeństwo

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
| Klasa ochronności IP      | IP30 |

#### Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

#### Łączność

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Wyposażony w łączniki podstawy |
|----------------------|--------------------------------|

#### Sprzęt

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Z klamrą zaciskową kabla | Tak |
|--------------------------|-----|

