




BRN6521019011



tehalit.BRN65 Podstawa 210mm, czarny

Specyfikacja techniczna

Wymiary

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Wysokość | 68 mm |
| Szerokość | 210 mm |
| Długość | 2000 mm |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 11300 - 11300 mm ² |

Pokrywa, drzwi

| | |
|------------------------------------|-------|
| Liczba możliwych do montażu pokryw | 3 |
| Szerokość osłony 1 | 80 mm |
| Szerokość osłony 2 | 65 mm |
| Szerokość osłony 3 | 65 mm |

Pojemność

| | |
|---|----|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami) | 31 |
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 47 |

Kompatybilność

| | |
|-----------------------------|--|
| Kompatybilny rodzaj gniazda | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, MCB |
|-----------------------------|--|

Instalacja, montaż

| | |
|---------------------|-----|
| Perforacja podstawy | Tak |
|---------------------|-----|

Materiały

| | |
|----------|--------------------------|
| Materiał | Polichlorek winylu (PVC) |
| Obróbka | Stan surowy |
| Kolor | Czarny |
| Kod RAL | 9011 |

Bezpieczeństwo

| | |
|---------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK07 |
| Klasa ochronności IP | IP30 |

Warunki użytkowania

| | |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Łączność

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Wyposażony w łączniki podstawy |
|----------------------|--------------------------------|

Sprzęt

| | |
|--------------------------|-----|
| Z klamrą zaciskową kabla | Tak |
|--------------------------|-----|

