




BRN6521019016



## tehalit.BRN65 Podstawa 210mm, biały

### Specyfikacja techniczna

#### Wymiary

Wysokość	68 mm
Szerokość	210 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	11300 - 11300 mm <sup>2</sup>

#### Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	3
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	65 mm
Szerokość osłony 3	65 mm

#### Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	31
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	47

#### Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm, CEE, Ecoline, Inline, EIB, MCB
-----------------------------	--

#### Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

#### Materiały

Materiał	Polichlorek winylu (PVC)
Obróbka	Stan surowy
Kolor	Biały
Kod RAL	9016

#### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochronności IP	IP30

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

#### Łączność

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

#### Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Tak
--------------------------	-----

