



BRP6517019016



tehalit.BRP Kanał PVC podstawa 65x170, biały

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
-----------------------------	----------------------------------

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy poza zestawem
----------------------	--------------------------------

Wymiary

Wysokość kanału	65 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	170 mm

Pojemność

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	38 / 57
--	---------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Montaż pokrywy	wewnętrzna
Szerokość pokrywy	80 mm
Liczba możliwych do zamontowania pokryw	1

Materiał

Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	9000 mm ²
---------------------------------	----------------------

Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	2
Liczba komór / przedziałów	1 / 2

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Wolne od halogenu	Nie
Odporność na porażenia	IK07
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-5...60 °C
Temperatura	
Temperatura otoczenia	-5...65 °C