



BRS1001301VERZ



**tehalit.BRS Podstawa 100x130mm stal ocynk**

**Specyfikacja techniczna**

**Wymiary**

Wysokość	100 mm
Szerokość	130 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	12110 - 12110 mm <sup>2</sup>

**Pokrywa, drzwi**

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	0
Szerokość osłony 3	0

**Pojemność**

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	37
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	50

**Instalacja, montaż**

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

**Materiały**

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Ocynkowane

**Łączność**

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

**Sprzęt**

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak