



BRS6510019016



tehalit.BRS Podstawa 100mm, stalowa, biała

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60mm, 45mm
-----------------------------	---------------------

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy poza zestawem
----------------------	--------------------------------

Wymiary

Wysokość kanału	68 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	100 mm

Pojemność

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	10 / 24
--	---------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Montaż pokrywy	wewnętrzna
Szerokość pokrywy	80 mm
Liczba możliwych do zamontowania pokryw	1

Materiał

Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Grupa materiałowa	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	5790 mm ²
---------------------------------	----------------------

Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	1
Liczba komór / przedziałów	1

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Wolne od halogenu

Tak

Warunki użytkowania

Temperatura robocza

-5...90 °C