



BRS6513019010



tehalit.BRS Podstawa 130mm, stalowa, biała

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60mm, 45mm
-----------------------------	---------------------

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy poza zestawem
----------------------	--------------------------------

Wymiary

Wysokość kanału	68 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	130 mm

Pojemność

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	18 / 32
--	---------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Montaż pokrywy	wewnętrzna
Szerokość pokrywy	80 mm
Liczba możliwych do zamontowania pokryw	1

Materiał

Kolor RAL	RAL 9010
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Grupa materiałowa	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	7700 mm ²
---------------------------------	----------------------

Wyposażenie

Liczba montowanych przegród	1
Liczba komór / przedziałów	1
Liczba klamr na metr bieżący	0

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
-----------------	------

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Tak
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-5...90 °C
Temperatura	
Temperatura otoczenia	-5...90 °C