


BRS651701B9016



tehalit.BRS Podstawa 65x170mm pokrywa 120 stal biały

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	Nie
------------------------	-----

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60mm, 45mm
-----------------------------	---------------------

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy poza zestawem
----------------------	--------------------------------

Wymiary

Wysokość kanału	68 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	170 mm

Pojemność

Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	23 / 42
--	---------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Montaż pokrywy	wewnętrzna
Szerokość pokrywy	120 mm
Liczba możliwych do zamontowania pokryw	1

Materiał

Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Grupa materiałowa	stal
Powierzchnia	malowane proszkowo

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	10070 mm ²
---------------------------------	-----------------------

Wypożenie

Liczba montowanych przegród	1
Liczba komór / przedziałów	1

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
---------------------------	--------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP40
Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak

Wolne od halogenu	Tak
Odporność na porażenia	IK07
Warunki użytkowania	
Temperatura robocza	-5...90 °C