



BRS652101VERZ



tehalit.BRS Podstawa 210mm, stalowa, ocynkowana

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	68 mm
Szerokość	210 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	12780 - 12780 mm ²

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	0
Szerokość osłony 3	0

Pojemność Zakres obciążenia

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	39
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	52

Kompatybilność

Kompatybilny rodzaj gniazda	Standard 60 mm, 45 mm
-----------------------------	-----------------------

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Ocynkowane

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak