



BRS8517019016



tehalit.BRS Podstawa 85x170mm stal biały

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Wysokość	83 mm
Szerokość	170 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	13180 - 13180 mm ²

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
Szerokość osłony 1	80 mm
Szerokość osłony 2	0
Szerokość osłony 3	0

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, z urządzeniami)	41
Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	53

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Malowany proszkowo
Kolor	Biały
Kod RAL	9016

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochronności IP	IP40

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Z klamrą zaciskową kabla	Nie
Liczba klamer do kabli na metr	0
Z folią ochronną	Tak