




BSR02D02



tehalit.VE-EE Zestaw pokrywa+puszka R02 2xM45 schuko pl Keyst Typ01 o.cynk srebr

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Nie

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	86 mm
Średnica wbudowania	122 mm
Średnica zewnętrzna	150 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

Materiały

Kolor	Srebrny
-------	---------

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Cynk
Typ pokrywy	Tuba

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 15 kN
------------------	-----------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Nie
---------------------------	-----

Tekst

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	4
Liczba gniazd SCHUKO	2

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	2
Liczba skrzynek wyjściowych	1
Bezpieczeństwo	
Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP67
Wielkość instalacji (instalacje pod- dłogowe)	R02