




BSR02D03



tehalit.VE-EE Zestaw pokrywa+puszka R02 2xM45 schuko pl Keyst Typ01 tworz czarny

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Nie

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	86 mm
Średnica wbudowania	122 mm
Średnica zewnętrzna	150 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Nie

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Suchy
---------------------	-------

Materiały

Kolor	Czarny
Kod RAL	9005

Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Poliamid (PA)
Typ pokrywy	Pokrywa uchylna

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	0,5 - 5,0 kN
------------------	--------------

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Nie
---------------------------	-----

Tekst

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	4
Liczba gniazd SCHUKO	2

Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	2
Liczba skrzynek wyjściowych	1

Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R02