


BSR02MKK



## tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna do p.instalacyjnej R02 o.cynkowy miedź

### Specyfikacja techniczna

#### Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Nie

#### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	86 mm
Średnica wbudowania	122 mm
Średnica zewnętrzna	150 mm

#### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Do instalacji w betonie	Tak
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Nie
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Tak

#### Instrukcje

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

#### Materiały

Materiał	Stara miedź, Cynk
Kolor	Miedź

#### Pokrywa, drzwi

Materiał pokrywy	Cynk
Typ pokrywy	Pokrywa uchylna

#### Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	3 - 15 kN
------------------	-----------

#### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

#### Tekst

Wyprowadzenie przewodu	Z wypustem kablowym w pokrywie
------------------------	--------------------------------

#### Rodzaj połączenia

Liczba wejść kablowych	1
Liczba gniazd SCHUKO	0

**Sprzęt**

---

Liczba skrzynek wyjściowych	0
-----------------------------	---

**Bezpieczeństwo**

---

Klasa ochronności IP	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP66
Wielkość instalacji (instalacje pod- dłogowe)	R02