



DNG5003707030B

tehalit.DNG Kanał grzebieniowy 50037, szary

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Regulowany	Nie
------------	-----

Prąd

Odporny na upływ	Tak
------------------	-----

Wymiary

Wysokość kanału	50 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	37 mm
Szerokość szczeliny	5 mm
Szerokość	7.5 mm

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	luźny
-----------------	-------

Materiał

Kolor	szary
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne

Instalacja / Montaż

Otworowanie podstawy	DIN 43659
----------------------	-----------

Przewód

Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	69
Przekrój wewnętrzny / użyteczny	1472 mm ²
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	49
Liczba n-przewodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm ²	96

Norma

Dyrektywa europejska RoHS	zgodny
Klasyfikacja UL 94	V0

Bezpieczeństwo

Zgodny z REACH	Tak
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie

