



ECEE325

#### tehalit.GB-EG Gniazdo siłowe CEE 32A 400V IP44

##### Specyfikacja techniczna

###### Napięcie

Napięcie znamionowe 400 - 400 V

###### Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 32 A

###### Architektura

Liczba biegunów 5

###### Instalacja, montaż

Montaż na Montaż podłogowy

###### Tekst

Typ połączenia Z zaciskiem śrubowym

###### Materiały

Kolor Czerwony

###### Bezpieczeństwo

Klasa ochronności IP IP20

###### Wymiary

Szerokość 65 mm

Długość 65 mm

Głębokość 67 mm