



EER1332004

**tehalit.GB-EG Gniazdo 2P+Z 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe pomarańczowy**

**Specyfikacja techniczna**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy 16 A

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 60 Hz

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochronności IP IP20

**Wymiary**

Wbudowane puszkę podtynkowe 45 mm

Wysokość 45 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 40 mm

**Materiały**

Kolor Pomarańczowy

Kod RAL 2004

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

**Łączność**

Rodzaj montażu Rastec 45®, Montaż zatrzaskowy

**Sprzęt**

Typ złącza/wtyku gniazdo Z bolcem uziemiającym

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Tak

Z lampką sygnalizacyjną Nie

**Pojemność**

Liczba modułów 2

**Tekst**

Nadruk Bez nadruku

Ośłona Bez pokrywy

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)