



EG103V



**IP20**

**Zegar cyfrowy tygodniowy 56 kroków programowych 12-24VAC/DC+230VAC 1P 16A**

**Specyfikacja techniczna**

**Częstotliwość**

Częstotliwość 50 - 50 Hz

**Moc**

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

**Funkcje**

Rezerwa zasilania w latach 5 y

Z synchronizacją sieci Nie

Z synchronizacją kwarcową Tak

**Sprzęt**

Z programem impulsowym Tak

Liczba kanałów 1

**Rodzaj połączenia**

Rodzaj styku 1x zmienny

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 16 mm<sup>2</sup>

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Ustawienia**

Program dzienny Nie

Program tygodniowy Tak

Program roczny Nie

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Tekst**

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Funkcja Blokada za pomocą klucza blokującego, Z funkcją pulsacji, Symulacja obecności

**Wymiary**

Wysokość 85 mm

Szerokość 35 mm

Głębokość 64 mm