



EG203E



IP20

Zegar cyfrowy tygodniowy komfort 56 kroków programowych 230V 2P 16A

Specyfikacja techniczna

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 2300 W

Funkcje

Rezerwa zasilania w latach 5 y

Z synchronizacją sieci Nie

Z synchronizacją kwarcową Tak

Sprzęt

Dokładność na dzień 1,50 s

Z programem impulsowym Tak

Liczba kanałów 2

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 2x zmienny

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego 1 - 16 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego 1.5 - 10 mm²

Ustawienia

Program dzienny Nie

Program tygodniowy Tak

Program roczny Nie

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Tekst

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Funkcja Blokada za pomocą klucza blokującego

Wymiary

Wysokość 85 mm

Szerokość 35 mm

Głębokość 64 mm