



EH209



IP20

Zegar analogowy dobowy bez rezerwy chodu 230V 1P 16A

Specyfikacja techniczna

Sprzęt

Liczba kanałów 1

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Moc

Pobór mocy (praca) 0,50 VA

Lampa żarowa 230 V i halogenowa 1000 W

Strata mocy przy pełnym obciążeniu 1 W

Funkcje

Liczba kanałów funkcyjnych 1

Rodzaj połączenia

Liczba styków 1

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -10 - 55 °C

Pojemność

Liczba modułów 2

Wymiary

Wysokość 90 mm

Szerokość 36 mm

Głębokość 54 mm

Tekst

Rodzaj łącznika Zestyk zmienny, wykorzystywany jako zwierny lub rozwierny

Montaż Do montażu na szynie DIN

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Prąd elektryczny

Maks. moc (cos phi 0,6) 4 A