




EK052



IP30



Termostat bimetalowy 230V 1P 10A

Specyfikacja techniczna

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 35 °C

Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Mat

Tekst

Montaż Nadaje się do montażu natynkowego lub do montażu na puszkach podtynkowych

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi