



EK054



**IP30**

### Termostat bimetalowy bez lampki kontrolnej 230V 1NO 10A

#### Specyfikacja techniczna

##### Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 35 °C

##### Prąd elektryczny

Prąd przełączania 10 A

##### Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

##### Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

##### Materiały

Kolor Biały

Wykończenie powierzchni Mat

##### Tekst

Montaż Nadaje się do montażu natynkowego lub do montażu na puszkach podtynkowych

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi