



EK560

Radiowy termostat zegarowy z odbiornikiem, 8A, 230 V

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Wymiary

Głębokość produktu	30 mm
Wysokość produktu	138 mm
Długość	97 mm
Szerokość produktu	30 mm

Pomiary

Zakres temperatury	5 / 30 °C
--------------------	-----------

Instalacja / Montaż

Montaż	montaż natynkowy
--------	------------------

Podłączenie

Rodzaj podłączenia	1 do 1,5 mm ²
--------------------	--------------------------

Ustawienia

numberofprogramsteps	48
Nastawa temperatury komfortowej	5 / 30 °C

Wypożenie

Typ wyświetlacza	LCD
Liczba nastaw	4
Powiązane sondy (czujniki)	cyfrowy

Zastosowanie

Cykl	dziennie
------	----------

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Zgodny z REACH	Nie
Zgodny z dyrektywą ROHS	Tak
Wolne od halogenu	Nie

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	5...45 °C
Temperatura przechowywania/transportu	-25...70 °C