


EKQ1200BL2



tehalit.VE-EE Pokrywa pełna EKQ12 244x244 gres/płytką 38/43mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Kwadratowy

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	115 mm
Długość wbudowania	244 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Wysokość	115 mm
Rozmiar nominalny	244 mm
Grubość wgłębienia dywanu	38 mm

Sprzęt

Liczba skrzynek wyjściowych	0
Liczba wylotów kablowych	0

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 1,5 - 3,0 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Materiały

Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochronności IP	IP20
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12
Bezhalogenowe	Tak