


EKQ1200LE1



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna EKQ12 244x244 gres/plytka 23/28mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Kształt

| | |
|---------|------------|
| Kształt | Kwadratowy |
|---------|------------|

Wymiary

| | |
|------------------------------|--------|
| Zakres głębokości wbudowania | 100 mm |
| Długość wbudowania | 244 mm |
| Szerokość wbudowania | 244 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Rozmiar nominalny | 244 mm |
| Grubość wgłębienia dywanu | 23 mm |

Sprzęt

| | |
|-----------------------------|-----|
| Wspornik na uchwycie puszki | Tak |
| Liczba wbudowanych urządzeń | 12 |
| Liczba skrzynek wyjściowych | 3 |
| Liczba wylotów kablowych | 1 |

Warunki użytkowania

| | |
|------------------|--------------|
| Maks. obciążenia | 1,5 - 3,0 kN |
|------------------|--------------|

Instalacja, montaż

| | |
|---|-----|
| Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką | Tak |
| Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze | Tak |

Materiały

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Kolor wyprowadzenia kablowego | Srebrny |
| Materiał | Stal szlachetna |
| Kolor | Stal szlachetna |

Funkcje

| | |
|---------------------------|-----|
| Do kanałów podpodłogowych | Tak |
|---------------------------|-----|

Bezpieczeństwo

| | |
|---|------|
| Odporność na uderzenie IK | IK10 |
| Klasa ochronności IP | IP20 |
| Klasa ochrony w stanie nieużywanym | IP30 |
| Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe) | Q12 |
| Bezhalogenowe | Tak |