


EKQ120TM15



tehalit.VE-EE Pokrywa tubus IP54 5kN EKQ12 244x244 15mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Kwadratowy

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	95 mm
Długość wbudowania	244 mm
Szerokość wbudowania	244 mm
Wysokość	77 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	95 - 282 mm
Rozmiar nominalny	244 mm
Grubość wgłębienia dywanu	15 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	12
Liczba skrzynek wyjściowych	3
Liczba wylotów kablowych	1
Typ wyprowadzeń kablowych	Wylot rury

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 5 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego Srebrny

Materiał Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochronności IP	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP54
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	Q12
Bezhalogenowe	Nie