




EKR0600BL1



**tehalit.VE-EE Pokrywa pełna EKR06 fi215 gres/plytka 23/28mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

**Kształt**

Kształt Okrągły

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	100 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Wysokość	100 mm
Rozmiar nominalny	215 mm
Grubość wgłębienia dywanu	23 mm

**Sprzęt**

Liczba skrzynek wyjściowych	0
Liczba wylotów kablowych	0

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia 1,5 - 3,0 kN

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

**Materiały**

Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych Tak

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochronności IP	IP20
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R06
Bezhalogenowe	Tak