




EKR0600LE2



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna EKR06 fi215 gres/płytką 38/43mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Kształt

Kształt	Okrągły
---------	---------

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	115 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Wysokość	115 mm
Rozmiar nominalny	215 mm
Grubość wgłębienia dywanu	38 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wylotów kablowych	1

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia	1,5 - 3,0 kN
------------------	--------------

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochronności IP	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R06
Bezhalogenowe	Tak