




EKR060BL15



tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKR06 fi215 15mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Okrągły

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	95 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Wysokość	77 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	95 - 282 mm
Rozmiar nominalny	215 mm
Grubość wgłębienia dywanu	15 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wylotów kablowych	0

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 5 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

Materiały

Materiał Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP54

Wielkość instalacji (instalacje pod-
dłogowe)

R06

Bezhalogenowe

Tak