




EKR060BL25



**tehalit.VE-EE Pokrywa pełna IP54 5kN EKR06 fi215 25mm stal nierdzewna**

**Specyfikacja techniczna**

**Architektura**

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

**Kształt**

Kształt Okrągły

**Wymiary**

Zakres głębokości wbudowania	105 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Wysokość	87 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	105 - 292 mm
Rozmiar nominalny	215 mm
Grubość wgłębienia dywanu	25 mm

**Sprzęt**

Wspornik na uchwycie puszk	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wylotów kablowych	0

**Warunki użytkowania**

Maks. obciążenia 3 - 5 kN

**Instalacja, montaż**

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

**Instrukcje**

Konserwacja podłogi Mokry

**Materiały**

Materiał Stal szlachetna

**Funkcje**

Do kanałów podpodłogowych Tak

**Bezpieczeństwo**

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP54

Wielkość instalacji (instalacje pod-  
dłogowe)

R06

Bezhalogenowe

Tak