




EKR060LE15



tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna IP30 5kN EKR06 fi215 15mm stal nierdzewna

Specyfikacja techniczna

Architektura

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Tak

Kształt

Kształt Okrągły

Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	95 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Wysokość	77 mm
Zakres możliwej niwelacji poziomu	95 - 282 mm
Rozmiar nominalny	215 mm
Grubość wgłębienia dywanu	15 mm

Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszki	Tak
Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wylotów kablowych	1

Warunki użytkowania

Maks. obciążenia 3 - 5 kN

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu na podłodze z wnęką Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Instrukcje

Konserwacja podłogi Suchy

Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego Stal szlachetna

Materiał Stal szlachetna

Funkcje

Do kanałów podpodłogowych Tak

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK IK10

Klasa ochronności IP	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30
Wielkość instalacji (instalacje pod- dłogowe)	R06
Bezhalogenowe	Tak